



Техническая спецификация

MD Труба герметик 670.542

высокая прочность/средней вязкости

- Заменяет паклю, тефлон, а также уплотнение из твердого материала
- Коррекция деталей возможна сразу после соединения
- Высокоэффективное уплотнение
- Дополнительная защита от коррозии

Сведения в настоящем проспекте приведены в соответствии с имеющимися у нас данными и служат только в информативных целях.

Основа:	эфир метакрилата
Цвет:	коричневый,
Запах:	специфический
Вязкость (25°C):	500- 700 mPa.s
Плотность (25°C):	1,1 g/cm ³
Термостабильность:	-55 °C до150 °C
Макс. способность заполнения зазоров:	0,15 mm
Момент трогания: MLB (DIN EN ISO 10964)	12- 16 N m
Прочность на сдвиг (DIN 54452):	8- 12 N/mm ²
Достаточная промежуточная прочность:	10- 20 минут
Прочность, достаточная для функционирования:	1-3 часа
Срок хранения:	12 месяцев
Макс. резьба	20
Класс прочности (DIN 30661)	2
Нагрузка:	18- 24 N m
Температура воспламенения:	>100°C



- Фиксатор резьбовых соединений представляет собой 1-компонентный клей, отверждаемый при контакте с металлом в присутствии воздуха.
- Фиксатор резьбовых соединений легко, надежно и долговечно склеивает, уплотняет и предохраняет от саморазвинчивания резьбовые соединения, стыкуемые детали, подшипники и трубные соединения.
- Фиксатор резьбовых соединений заменяет обычные методы крепления, такие как шпильки, пружинные кольца и шайбы.

Инструкция по применению

Очистить соединяемые детали при помощи MARSTON CLEANER. Нанести достаточное количество клея и собрать детали. Необходимости в немедленном монтаже нет, так как материал реагирует только после соединения деталей. Анаэробный жидкий пластик не вступает в реакцию с соединениями металл-пластик. В таком случае следует применить активатор. Разнообразие выпускаемых фиксаторов различной прочности и вязкости позволяет точно подобрать удовлетворяющий конкретным требованиям фиксатор и обеспечить прочность клеевых соединений. Достаточная промежуточная прочность достигается через приблизительно 10-20 минут. Окончательная прочность достигается через 12 часов. Отверждение может быть значительно ускорено с помощью активаторов.

Соответствует RoHS

Единицы упаковки:

10 x флаконов по 50 грамм	MRG.670.F50
12 x флаконов по 250 грамм	MRG.670.F250
25 x насосный дозатор 15 грамм с практичным дисплеем	MPD.D15
25 x насосный дозатор 50 грамм с практичным дисплеем	MPD.D50